



WXF055

## Hotelkaartlezer gallery 10A

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

Bedieningselement	Hotelkaart
-------------------	------------

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	10 A
Schakelstroom	10 A

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Materiaal

Kleur	Grijs
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Polycarbonaat (PC)
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Opklikbare montage
---------------	--------------------

#### Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
----------------	---

#### Afmetingen

Inbouwdiepte	75 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	32 mm

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK05

#### Teksten

Schakelmodus	2-polig
Verlichting	Voor verlichting