



WXF055



Hotelkaartlezer gallery 10A

Technische eigenschappen

AT_PUBSwitchingCurrent 10 A

Elektrische Stroom

Nominale stroom 10 A

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Materiaal

Kleur Grijs

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Polycarbonaat (PC)

Oppervlaktebehandeling Onbehandeld

Connectiviteit

Aansluitwijze Opklikbare montage

Bediening en signalisatie

Aantal toetsen 1

Afmetingen

Inbouwdiepte 75 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 32 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

Slagvastheid IK IK05

Architectuur

Bedieningselement Hotelkaart

Teksten

Verlichting Voor verlichting

Schakelmodus 2-polig