



WXF055

## Hotelkaartlezer gallery 10A

### Technische eigenschappen

AT_PUBSwitchingCurrent	10 A
------------------------	------

### Elektrische Stroom

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

### Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

### Materiaal

Kleur	Grijs
-------	-------

Afwerking oppervlakte	Mat
-----------------------	-----

Materiaal	Polycarbonaat (PC)
-----------	--------------------

Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
------------------------	-------------

### Connectiviteit

Aansluitwijze	Opklikbare montage
---------------	--------------------

### Bediening en signalisatie

Aantal toetsen	1
----------------	---

### Afmetingen

Inbouwdiepte	75 mm
--------------	-------

Inbouwdiepte inbouwdozen	32 mm
--------------------------	-------

### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Slagvastheid IK	IK05
-----------------	------

### Architectuur

Bedieningselement	Hotelkaart
-------------------	------------

### Teksten

Verlichting	Voor verlichting
-------------	------------------

Schakelmodus	2-polig
--------------	---------