



WXF100

Stopcontact gallery 2P+A

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 35 °C
---------------------	-------------

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
----------------------------------	-----

Slagvastheid IK	IK05
-----------------	------

Beschermingsgraad IP	IP21
----------------------	------

Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm
--------------------------	-------

Hoogte	45 mm
--------	-------

Breedte	45 mm
---------	-------

Diepte	35,65 mm
--------	----------

Materiaal

Kleur	Grijs
-------	-------

RAL-kleur	7011
-----------	------

Afwerking oppervlakte	Mat
-----------------------	-----

Materiaal	Polycarbonaat (PC)
-----------	--------------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Klik montage
---------------	--------------

Samenstelling

Type connector/stekker stopcontact	Franse norm NF
------------------------------------	----------------

Gedraaid centraal inzetstuk	Nee
-----------------------------	-----

Met klapdeksel	Nee
----------------	-----

Met ronde aardingspen	Ja
-----------------------	----

Met signaallamp	Nee
-----------------	-----

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Teksten

afdruk

Zonder opdruk

Beveiliging

Verhoogde aanraakbeveiliging

Gerelateerde Series

[gallery](#)