



WXF113

EVO Mechanism USB charger 3,0A 2M

Technische eigenschappen

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modules | 2 |
|----------------|---|

Aansluitmogelijkheden

| | |
|------------------------|--------------------|
| Type connector/stekker | Schroefaansluiting |
| Type USB-aansluiting | AC |

Spanning

| | |
|------------------|---------|
| Uitgangsspanning | 5 - 5 V |
|------------------|---------|

Afmetingen

| | |
|--------------------------|-------|
| Hoogte | 45 mm |
| Breedte | 45 mm |
| Diepte | 37 mm |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 32 mm |

Samenstelling

| | |
|------------------|---|
| Aantal uitgangen | 2 |
|------------------|---|

Materiaal

| | |
|-----------|-------|
| Kleur | Zwart |
| RAL-kleur | 9010 |

Stroom / temperatuur

| | |
|-----------------|---------|
| Nominale stroom | 3 A |
| Uitgangsstroom | 3000 mA |

Teksten

| | |
|---------------|------------------------------|
| Aansluitingen | Met USB-lader type A+ type C |
|---------------|------------------------------|