



WXF113



## EVO Mechanism USB charger 3,0A 2M

### Technische eigenschappen

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 2 |
|----------------|---|

#### Connectiviteit

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Type connector/stekker | Schroefaansluiting |
| Type USB-aansluiting   | AC                 |

#### Spanning

|                  |         |
|------------------|---------|
| Uitgangsspanning | 5 - 5 V |
|------------------|---------|

#### Afmetingen

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Hoogte                   | 45 mm |
| Breedte                  | 45 mm |
| Diepte                   | 37 mm |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 32 mm |

#### Uitrusting

|                  |   |
|------------------|---|
| Aantal uitgangen | 2 |
|------------------|---|

#### Materiaal

|           |       |
|-----------|-------|
| Kleur     | Zwart |
| RAL-kleur | 9010  |

#### Elektrische Stroom

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Nominale stroom | 3 A     |
| Uitgangsstroom  | 3000 mA |

#### Teksten

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Aansluitingen | Met USB-lader type A+ type C |
|---------------|------------------------------|