



WXF122

Dubbel sopcontact gallery 2p+a

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

| | |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -10 - 35 °C |
|---------------------|-------------|

Veiligheid

| | |
|----------------------------------|------|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging | Nee |
| Slagvastheid IK | IK02 |
| Beschermingsgraad IP | IP20 |

Afmetingen

| | |
|--------------------------|-----------|
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 40 mm |
| Hoogte | 73,80 mm |
| Breedte | 144,80 mm |

Materiaal

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Kleur | Grijs |
| RAL-kleur | 7011 |
| Afwerking oppervlakte | Mat |
| Materiaal | Polycarbonaat (PC) |

Aansluitmogelijkheden

| | |
|---------------|----------------------------------|
| Aansluitwijze | Klik montage, Schroefbevestiging |
|---------------|----------------------------------|

Samenstelling

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Type connector/stekker stopcontact | Franse norm NF |
| Gedraaid centraal inzetstuk | Nee |
| Met klapdeksel | Nee |
| Met ronde aardingspen | Ja |
| Met signaallamp | Nee |

Toebehoren

| | |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modules | 4 |
|----------------|---|

Teksten

afdruk

Zonder opdruk

Beveiliging

Verhoogde aanraakbeveiliging

Gerelateerde Series

[gallery](#)