



WXF122

Dubbel sopcontact gallery 2p+a

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom 16 A

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - 35 °C

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee

Slagvastheid IK IK02

Beschermingsgraad IP IP20

Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen 40 mm

Hoogte 73,80 mm

Breedte 144,80 mm

Materiaal

Kleur Grijs

RAL-kleur 7011

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Polycarbonaat (PC)

Connectiviteit

Aansluitwijze Klik montage, Schroefbevestiging

Uitrusting

Type connector/stekker stopcontact Franse norm NF

Gedraaid centraal inzetstuk Nee

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Ja

Met signaallamp Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Capaciteit

Aantal modules 4

Teksten

afdruk

Zonder opdruk

Beveiliging

Verhoogde aanraakbeveiliging

Gerelateerde Series

[gallery](#)