



WXF123

## Drievoudig stopcontact gallery 2p+a

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

#### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - 35 °C

#### Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee

Slagvastheid IK IK02

Beschermingsgraad IP IP20

#### Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen 40 mm

Hoogte 73,80 mm

Breedte 215,80 mm

#### Materiaal

Kleur Grijs

RAL-kleur 7011

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Polycarbonaat (PC)

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Klik montage, Schroefbevestiging

#### Samenstelling

Type connector/stekker stopcontact Franse norm NF

Gedraaid centraal inzetstuk Nee

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Ja

Met signaallamp Nee

#### Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

#### Capaciteit

Aantal modules 6

**Teksten**

afdruk

Zonder opdruk

Beveiliging

Verhoogde aanraakbeveiliging

Gerelateerde Series

[gallery](#)