



WXF160R

Enkel stpct schuko gallery 2p+a rood

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

| | |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -10 - 35 °C |
|---------------------|-------------|

Veiligheid

| | |
|----------------------------------|------|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging | Ja |
| Slagvastheid IK | IK05 |
| Beschermingsgraad IP | IP21 |

Afmetingen

| | |
|--------------------------|-------|
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 40 mm |
| Hoogte | 45 mm |
| Breedte | 45 mm |

Materiaal

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Kleur | Rood |
| RAL-kleur | 3020 |
| Afwerking oppervlakte | Glanzend |
| Materiaal | Polycarbonaat (PC) |

Aansluitmogelijkheden

| | |
|---------------|--------------|
| Aansluitwijze | Klik montage |
|---------------|--------------|

Samenstelling

| | |
|------------------------------------|--------|
| Type connector/stekker stopcontact | Schuko |
| Gedraaid centraal inzetstuk | Nee |
| Met klapdeksel | Nee |
| Met ronde aardingspen | Nee |
| Met signaallamp | Nee |

Toebehoren

| | |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modules | 6 |
|----------------|---|

Teksten

| | |
|---------------------|------------------------------|
| afdruk | Zonder opdruk |
| Deur | Complete behuizing |
| Beveiliging | Verhoogde aanraakbeveiliging |
| Gerelateerde Series | gallery |
