



WXF421B50

### Technische eigenschappen

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 35 °C
---------------------	-------------

#### Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
----------------------------------	----

Slagvastheid IK	IK07
-----------------	------

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

#### Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen	50 mm
--------------------------	-------

Inbouwdiepte	45 mm
--------------	-------

Hoogte	43,50 mm
--------	----------

Breedte	67,50 mm
---------	----------

#### Materiaal

Kleur	Verkeerswit
-------	-------------

RAL-kleur	9016
-----------	------

Afwerking oppervlakte	Glanzend
-----------------------	----------

Materiaal	Polycarbonaat (PC)
-----------	--------------------

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Wand aansluitstuk
---------------	-------------------

#### Connectiviteit

Aansluitwijze	Klik montage
---------------	--------------

#### Uitrusting

Type connector/stekker stopcontact	Franse norm NF
------------------------------------	----------------

Gedraaid centraal inzetstuk	Ja
-----------------------------	----

Met klapdeksel	Nee
----------------	-----

Met ronde aardingspen	Ja
-----------------------	----

Met signaallamp	Nee
-----------------	-----

#### Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

**Capaciteit**

Aantal modulen

3

**Teksten**

afdruk

Zonder opdruk

Deur

Complete behuizing

Beveiliging

Verhoogde aanraakbeveiliging

Gerelateerde Series

Easybloc leeg