



WXF421T

## Stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A titanium

### Technische eigenschappen

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 35 °C
---------------------	-------------

#### Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP20

#### Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen	50 mm
Hoogte	43,50 mm
Breedte	67,50 mm

#### Materiaal

Kleur	Titanium
RAL-kleur	9006
Afwerking oppervlakte	Zijdemat
Materiaal	Polycarbonaat (PC)

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Wand aansluitstuk
---------------	-------------------

#### Connectiviteit

Aansluitwijze	Klik montage
---------------	--------------

#### Uitrusting

Type connector/stekker stopcontact	Franse norm NF
Gedraaid centraal inzetstuk	Ja
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Ja
Met signaallamp	Nee

#### Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

**Capaciteit**

---

Aantal modulen	3
----------------	---

**Teksten**

---

afdruk	Zonder opdruk
--------	---------------

---

Deur	Complete behuizing
------	--------------------

---

Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
-------------	------------------------------

---

Gerelateerde Series	Easybloc leeg
---------------------	---------------