



WXF421V

## Stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A groen

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

#### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - 35 °C

#### Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Ja

Slagvastheid IK IK07

Beschermingsgraad IP IP20

#### Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen 50 mm

Hoogte 43,50 mm

Breedte 67,50 mm

#### Materiaal

Kleur Groen

RAL-kleur 6024

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Polycarbonaat (PC)

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Wand aansluitstuk

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Klik montage

#### Samenstelling

Type connector/stekker stopcontact Franse norm NF

Gedraaid centraal inzetstuk Ja

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Ja

Met signaallamp Nee

#### Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

**Capaciteit**

---

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modulen | 3 |
|----------------|---|

**Teksten**

---

|        |               |
|--------|---------------|
| afdruk | Zonder opdruk |
|--------|---------------|

---

|      |                    |
|------|--------------------|
| Deur | Complete behuizing |
|------|--------------------|

---

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Beveiliging | Verhoogde aanraakbeveiliging |
|-------------|------------------------------|