



WXF421V

## Stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A groen

### Technische eigenschappen

#### Elektrische Stroom

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -10 - 35 °C |
|---------------------|-------------|

#### Veiligheid

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging | Ja   |
| Slagvastheid IK                  | IK07 |
| Beschermingsgraad IP             | IP20 |

#### Afmetingen

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 50 mm    |
| Hoogte                   | 43,50 mm |
| Breedte                  | 67,50 mm |

#### Materiaal

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Kleur                 | Groen              |
| RAL-kleur             | 6024               |
| Afwerking oppervlakte | Glanzend           |
| Materiaal             | Polycarbonaat (PC) |

#### Installatie, montage

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Gemonteerd op | Wand aansluitstuk |
|---------------|-------------------|

#### Connectiviteit

|               |              |
|---------------|--------------|
| Aansluitwijze | Klik montage |
|---------------|--------------|

#### Uitrusting

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Type connector/stekker stopcontact | Franse norm NF |
| Gedraaid centraal inzetstuk        | Ja             |
| Met klapdeksel                     | Nee            |
| Met ronde aardingspen              | Ja             |
| Met signaallamp                    | Nee            |

#### Toebehoren

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

**Capaciteit**

---

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modulen | 3 |
|----------------|---|

**Teksten**

---

|        |               |
|--------|---------------|
| afdruk | Zonder opdruk |
|--------|---------------|

---

|      |                    |
|------|--------------------|
| Deur | Complete behuizing |
|------|--------------------|

---

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Beveiliging | Verhoogde aanraakbeveiliging |
|-------------|------------------------------|

---

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Gerelateerde Series | Easybloc leeg |
|---------------------|---------------|