



WXF422E

Dubbel stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A oranje

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - 35 °C

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Ja

Slagvastheid IK IK07

Beschermingsgraad IP IP20

Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen 50 mm

Hoogte 42,50 mm

Breedte 90 mm

Materiaal

Kleur Oranje

RAL-kleur 2009

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Polycarbonaat (PC)

Installatie, montage

Gemonteerd op Wand aansluitstuk

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Klik montage

Samenstelling

Type connector/stekker stopcontact Franse norm NF

Gedraaid centraal inzetstuk Ja

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Ja

Met signaallamp Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Capaciteit

Aantal modulen	4
----------------	---

Teksten

afdruk	Zonder opdruk
Deur	Complete behuizing
Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
Gerelateerde Series	gallery
