



WXF422E

## Dubbel stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A oranje

### Technische eigenschappen

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom 16 A

#### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - 35 °C

#### Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Ja

Slagvastheid IK IK07

Beschermingsgraad IP IP20

#### Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen 50 mm

Hoogte 42,50 mm

Breedte 90 mm

#### Materiaal

Kleur Oranje

RAL-kleur 2009

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Polycarbonaat (PC)

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Wand aansluitstuk

#### Connectiviteit

Aansluitwijze Klik montage

#### Uitrusting

Type connector/stekker stopcontact Franse norm NF

Gedraaid centraal inzetstuk Ja

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Ja

Met signaallamp Nee

#### Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

**Capaciteit**

---

Aantal modulen	4
----------------	---

**Teksten**

---

afdruk	Zonder opdruk
--------	---------------

---

Deur	Complete behuizing
------	--------------------

---

Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
-------------	------------------------------

---

Gerelateerde Series	Easybloc leeg, gallery
---------------------	------------------------