



WXF422R

Dubbel stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A rood

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom 16 A

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - 35 °C

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Ja

Slagvastheid IK IK07

Beschermingsgraad IP IP20

Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen 50 mm

Hoogte 42,50 mm

Breedte 90 mm

Materiaal

Kleur Rood

RAL-kleur 3020

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Polycarbonaat (PC)

Installatie, montage

Gemonteerd op Wand aansluitstuk

Connectiviteit

Aansluitwijze Klik montage

Uitrusting

Type connector/stekker stopcontact Franse norm NF

Gedraaid centraal inzetstuk Ja

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Ja

Met signaallamp Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modulen | 4 |
|----------------|---|

Teksten

| | |
|--------|---------------|
| afdruk | Zonder opdruk |
|--------|---------------|

| | |
|------|--------------------|
| Deur | Complete behuizing |
|------|--------------------|

| | |
|-------------|------------------------------|
| Beveiliging | Verhoogde aanraakbeveiliging |
|-------------|------------------------------|

| | |
|---------------------|------------------------|
| Gerelateerde Series | Easybloc leeg, gallery |
|---------------------|------------------------|