



WXF422R

Dubbel stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A rood

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 35 °C
---------------------	-------------

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP20

Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen	50 mm
Hoogte	42,50 mm
Breedte	90 mm

Materiaal

Kleur	Rood
RAL-kleur	3020
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Polycarbonaat (PC)

Installatie, montage

Gemonteerd op	Wand aansluitstuk
---------------	-------------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Klik montage
---------------	--------------

Samenstelling

Type connector/stekker stopcontact	Franse norm NF
Gedraaid centraal inzetstuk	Ja
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Ja
Met signaallamp	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Capaciteit

Aantal modulen	4
----------------	---

Teksten

afdruk	Zonder opdruk
--------	---------------

Deur	Complete behuizing
------	--------------------

Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
-------------	------------------------------

Gerelateerde Series	gallery
---------------------	---------