



WXF422T

## Dubbel stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A titanium

### Technische eigenschappen

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom 16 A

#### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - 35 °C

#### Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Ja

Slagvastheid IK IK07

Beschermingsgraad IP IP20

#### Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen 50 mm

Hoogte 42,50 mm

Breedte 90 mm

#### Materiaal

Kleur Titanium

RAL-kleur 9006

Afwerking oppervlakte Zijdemat

Materiaal Polycarbonaat (PC)

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Wand aansluitstuk

#### Connectiviteit

Aansluitwijze Klik montage

#### Uitrusting

Type connector/stekker stopcontact Franse norm NF

Gedraaid centraal inzetstuk Ja

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Ja

Met signaallamp Nee

#### Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

**Capaciteit**

---

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modulen | 4 |
|----------------|---|

**Teksten**

---

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| afdruk              | Zonder opdruk                |
| Deur                | Complete behuizing           |
| Beveiliging         | Verhoogde aanraakbeveiliging |
| Gerelateerde Series | Easybloc leeg, gallery       |

---