



WXF423B50

## Technische eigenschappen

### Elektrische Stroom

Nominale stroom 16 A

### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - 35 °C

### Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Ja

Slagvastheid IK IK07

Beschermingsgraad IP IP20

### Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen 50 mm

Inbouwdiepte 45 mm

Hoogte 42,50 mm

Breedte 135 mm

### Materiaal

Kleur Verkeerswit

RAL-kleur 9016

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Polycarbonaat (PC)

### Installatie, montage

Gemonteerd op Wand aansluitstuk

### Connectiviteit

Aansluitwijze Klik montage, Opklikbare montage

### Uitrusting

Type connector/stekker stopcontact Franse norm NF

Gedraaid centraal inzetstuk Ja

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Ja

Met signaallamp Nee

### Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

**Capaciteit**

Aantal modulen

6

**Teksten**

afdruk

Zonder opdruk

Deur

Complete behuizing

Beveiliging

Verhoogde aanraakbeveiliging

Gerelateerde Series

Easybloc leeg, gallery