



WXF431

No break-stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Spanning

Nominale spanning	250 - 250 V
-------------------	-------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 35 °C
---------------------	-------------

Connectiviteit

Aansluitwijze	Klik montage
---------------	--------------

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP20

Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen	50 mm
Hoogte	44,90 mm
Breedte	44 mm
Diepte	37 mm
Aantal eenheden	1

Materiaal

Kleur	Rood
RAL-kleur	3020
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Polycarbonaat (PC)

Installatie, montage

Gemonteerd op	Wand aansluitstuk
---------------	-------------------

Uitrusting

Type connector/stekker stopcontact	Franse norm NF
Gedraaid centraal inzetstuk	Ja
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Ja

Met signaallamp

Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld

Nee

Capaciteit

Aantal modules

3

Teksten

afdruk

Zonder opdruk

Deur

Complete behuizing

Beveiliging

Verhoogde aanraakbeveiliging