



WXF433

**No break drievoudig stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 16 A

**Frequentie**

Frequentie 50 - 60 Hz

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -10 - 35 °C

**Veiligheid**

Met verhoogde aanraakbeveiliging Ja

Slagvastheid IK IK07

Beschermingsgraad IP IP20

**Afmetingen**

Inbouwdiepte inbouwdozen 50 mm

Hoogte 42,50 mm

Breedte 135 mm

Diepte 45 mm

**Materiaal**

Kleur Rood

RAL-kleur 3020

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Polycarbonaat (PC)

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Wand aansluitstuk

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze Klik montage

**Samenstelling**

Type connector/stekker stopcontact Franse norm NF

Gedraaid centraal inzetstuk Ja

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Ja

Met signaallamp Nee

**Toebehoren**

Heeft tekstveld Nee

**Capaciteit**

---

Aantal modulen	6
----------------	---

**Teksten**

---

afdruk	Zonder opdruk
Deur	Complete behuizing
Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
Gerelateerde Series	gallery

---