



WXF436N

Schakelaar 16AX voor koppelbare stopcontacten zwart

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Diepzwart
RAL-kleur	9005
Afwerking oppervlakte	Zijdemat
Materiaal	Polycarbonaat (PC)
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

Identificatie

Samenstelling	Mechanisme met bovenbehuizing
---------------	-------------------------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Klik montage
---------------	--------------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
----------------	---

Afmetingen

Inbouwdiepte	52 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP21
Slagvastheid IK	IK05

Teksten

Schakelmodus	2-polig uit
Verlichting	Te verlichten met status led