



WXF436T

## Schakelaar gallery 16AX voor koppelbare stopcontacten titanium

### Technische eigenschappen

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Materiaal

Kleur	Titanium
RAL-kleur	9006
Afwerking oppervlakte	Zijdemat
Materiaal	Polycarbonaat (PC)
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

#### Identificatie

Samenstelling	Mechanisme met bovenbehuizing
---------------	-------------------------------

#### Connectiviteit

Aansluitwijze	Klik montage
---------------	--------------

#### Bediening en signalisatie

Aantal toetsen	1
----------------	---

#### Afmetingen

Inbouwdiepte	52 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP21
Slagvastheid IK	IK05

#### Teksten

Verlichting	Te verlichten met status led
Schakelmodus	2-polig uit