



WXF436T

## Schakelaar gallery 16AX voor koppelbare stopcontacten titanium

### Technische eigenschappen

#### Elektrische Stroom

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Materiaal

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Kleur                  | Titanium           |
| RAL-kleur              | 9006               |
| Afwerking oppervlakte  | Zijdemat           |
| Materiaal              | Polycarbonaat (PC) |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld        |

#### Identificatie

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Samenstelling | Mechanisme met bovenbehuizing |
|---------------|-------------------------------|

#### Connectiviteit

|               |              |
|---------------|--------------|
| Aansluitwijze | Klik montage |
|---------------|--------------|

#### Bediening en signalisatie

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal toetsen | 1 |
|----------------|---|

#### Afmetingen

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Inbouwdiepte             | 52 mm |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 40 mm |

#### Veiligheid

|                      |      |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP21 |
| Slagvastheid IK      | IK05 |

#### Teksten

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| Verlichting  | Te verlichten met status led |
| Schakelmodus | 2-polig uit                  |