



WXP0105

Afdekpl. opbouwd. 5m asafst. 57mm tit.

Technische eigenschappen

Materiaal

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Kleur | Titanium |
| RAL-kleur | 9006 |
| Afwerking oppervlakte | Mat |
| Materiaal | Polycarbonaat (PC) |

Toebehoren

| | |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal gangen | 1 |
| Aantal modulen | 5 |

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -10 - 35 °C |
|---------------------|-------------|

Veiligheid

| | |
|----------------------|---------|
| Beschermingsgraad IP | IP21 |
| Slagvastheid IK | IK05 |
| Series | gallery |