



WXP0108

Afdekpl. opbouwd. 8m asafst. 57mm tit.

#### Technische eigenschappen

##### Materiaal

Kleur	Titanium
RAL-kleur	9006
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Polycarbonaat (PC)

##### Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

##### Capaciteit

Aantal gangen	1
Aantal modulen	8

##### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 35 °C
---------------------	-------------

##### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP21
Slagvastheid IK	IK05
Series	gallery