



WXP0108

Afdekpl. opbouwd. 8m asafst. 57mm tit.

Technische eigenschappen

Materiaal

Kleur	Titanium
RAL-kleur	9006
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Polycarbonaat (PC)

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Capaciteit

Aantal gangen	1
Aantal modulen	8

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 35 °C
---------------------	-------------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP21
Slagvastheid IK	IK05
Series	gallery