



WXP2402

Afdekkplaat gallery enkelvoudig pecannoot

Technische eigenschappen

Materiaal

Kleur	Pecan
RAL-kleur	8025
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Polycarbonaat (PC), Hout

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Capaciteit

Aantal gangen	1
Aantal modulen	2

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 35 °C
---------------------	-------------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP21
Slagvastheid IK	IK05
Series	gallery