



WXP2422



Afdekpl gallery 2-v vert 57 mm pecannoot

Technische eigenschappen

Materiaal

Kleur	Pecan
RAL-kleur	8025
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Polycarbonaat (PC), Hout

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Capaciteit

Aantal gangen	2
Aantal modules	4

Afmetingen

Aantal eenheden horizontaal	1
Aantal eenheden verticaal	2

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 35 °C
---------------------	-------------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP21
Slagvastheid IK	IK05
Series	gallery