



XEV1K07T2

witty start laadstation IP55 4-7kW M3T2S; met sleutel; beveiliging 6mA DC

Technische eigenschappen

Vermogen

Vermogen per laadpunt	7 kW
Aansluitvermogen	4 - 11 kW

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Voeding

Aantal fases voor voeding	1
---------------------------	---

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	32 A
-----------------	------

Aansluitmogelijkheden

Aantal oplaadpunten	1
---------------------	---

Funcities

Met loadmanagement	Ja
--------------------	----

Samenstelling

Aantal stopcontacten	0
Met beveiligingsschakelaar	Nee
Met ontgrendelfunctie bij stroomuitval	Ja

Aansluiting

Type connector/stekker	Type 2S
------------------------	---------

Afmetingen

Breedte	237 mm
Lengte	549 mm
Diepte	173 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Wandmontage
---------------	-------------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP55
Slagvastheid IK	IK10