



XEV1K07T2



**witty start laadstation IP55 4-7kW M3T2S; met sleutel; beveiliging 6mA DC**

**Technische eigenschappen**

**Vermogen**

Vermogen per laadpunt	7 kW
Aansluitvermogen	4 - 11 kW

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Stroomvoorziening**

Aantal fases voor voeding	1
---------------------------	---

**Elektrische Stroom**

Nominale stroom	32 A
-----------------	------

**Connectiviteit**

Aantal oplaadpunten	1
---------------------	---

**Funcities**

Met loadmanagement	Ja
--------------------	----

**Uitrusting**

Aantal stopcontacten	0
Met beveiligingsschakelaar	Nee
Met ontgrendelfunctie bij stroomuitval	Ja

**Aansluiting**

Type connector/stekker	Type 2S
------------------------	---------

**Afmetingen**

Hoogte	553,50 mm
Breedte	237 mm
Lengte	549 mm
Diepte	173 mm

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Wandmontage
---------------	-------------

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP	IP55
Slagvastheid IK	IK10