



XEV1R22T2

Witty Share laadstation t/m 22 kW, 3P T2, OCPP/RFID

Technische eigenschappen

Vermogen

Vermogen per laadpunt	22 kW
Aansluitvermogen	11 - 22 kW

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Voeding

Aantal fases voor voeding	3
---------------------------	---

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	32 A
-----------------	------

Aansluitmogelijkheden

Aantal oplaadpunten	1
---------------------	---

Functies

Met loadmanagement	Ja
--------------------	----

Samenstelling

Aantal stopcontacten	0
Met beveiligingsschakelaar	Nee
Met ontgrendelfunctie bij stroomuitval	Ja

Afmetingen

Breedte	237 mm
Lengte	549 mm
Diepte	173 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Wandmontage
---------------	-------------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP55
Slagvastheid IK	IK10