



XEV601

witty.park laadstation, RFID, IP54 11-22kW, 2 x M3T2S voor 2 voertuigen

Technische eigenschappen

Vermogen

Vermogen per laadpunt	22 kW
Aansluitvermogen	44 - 44 kW

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Stroomvoorziening

Aantal fases voor voeding	3
---------------------------	---

Elektrische Stroom

Nominale stroom	32 A
-----------------	------

Connectiviteit

Aantal oplaadpunten	2
---------------------	---

Funcities

Met loadmanagement	Nee
--------------------	-----

Uitrusting

Aantal stopcontacten	2
Met beveiligingsschakelaar	Nee
Met ontgrendelfunctie bij stroomuitval	Ja

Aansluiting

Type connector/stekker	Type 2;Type 2
------------------------	---------------

Afmetingen

Hoogte	760 mm
Breedte	355 mm
Lengte	765 mm
Diepte	202 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Wandmontage
---------------	-------------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP54
Slagvastheid IK	IK10