



XEV601C

witty.park laadstation, RFID, TCP/IP 11-22kW, 2 x M3T2S voor 2 voertuigen

Technische eigenschappen

Vermogen

| | |
|-----------------------|------------|
| Vermogen per laadpunt | 22 kW |
| Aansluitvermogen | 44 - 44 kW |

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Stroomvoorziening

| | |
|---------------------------|---|
| Aantal fases voor voeding | 3 |
|---------------------------|---|

Elektrische Stroom

| | |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 32 A |
|-----------------|------|

Connectiviteit

| | |
|---------------------|---|
| Aantal oplaadpunten | 2 |
|---------------------|---|

Funcities

| | |
|--------------------|-----|
| Met loadmanagement | Nee |
|--------------------|-----|

Uitrusting

| | |
|--|-----|
| Aantal stopcontacten | 2 |
| Met beveiligingsschakelaar | Nee |
| Met ontgrendelfunctie bij stroomuitval | Ja |

Aansluiting

| | |
|------------------------|---------------|
| Type connector/stekker | Type 2;Type 2 |
|------------------------|---------------|

Afmetingen

| | |
|---------|--------|
| Hoogte | 760 mm |
| Breedte | 355 mm |
| Lengte | 765 mm |
| Diepte | 202 mm |

Installatie, montage

| | |
|---------------|-------------|
| Gemonteerd op | Wandmontage |
|---------------|-------------|

Veiligheid

| | |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP54 |
| Slagvastheid IK | IK10 |