



ZAL53U

## Polyester verdeelkast, gr. 1, Univers N, 1005x780x315 mm

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

Hoogte	1005 mm
Breedte	780 mm
Diepte	315 mm
Dikte zijwand	3,5 mm

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP44
Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Type slot	3-puntshendel
Slagvastheid IK	IK10

#### Uitrusting

Aantal velden in de breedte	3
Aantal flensplaatopeningen	3
Aantal rijen	5

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Sokkel
Geschikt voor buitengebruik	Ja

#### Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-kleur	7035
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Materiaal	Met glasvezel versterkt polyester
Afwerking oppervlakte	Mat

#### Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	2
Deuris transparant	Nee

#### Spanning

Nominale spanning	230 - 400 V
-------------------	-------------