



ZAL53US

Polyester verdeelzuil, gr. 177, Univers N, met sokkel, 1710x839x277 mm

Technische eigenschappen

Afmetingen

| | |
|---------------|---------|
| Hoogte | 1710 mm |
| Breedte | 839 mm |
| Diepte | 277 mm |
| Dikte zijwand | 3,5 mm |

Veiligheid

| | |
|----------------------|-------------------|
| Beschermingsgraad IP | IP44 |
| Beschermingsklasse | Isolatieklasse II |
| Type slot | 3-puntshendel |
| Slagvastheid IK | IK10 |

Uitrusting

| | |
|-----------------------------|---|
| Aantal velden in de breedte | 3 |
| Aantal flensplaatopeningen | 3 |
| Aantal rijen | 5 |

Installatie, montage

| | |
|-----------------------------|--------|
| Gemonteerd op | Sokkel |
| Geschikt voor buitengebruik | Ja |

Materiaal

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Kleur | Lichtgrijs |
| RAL-kleur | 7035 |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld |
| Materiaal | Met glasvezel versterkt polyester |
| Afwerking oppervlakte | Mat |

Deksel, deur

| | |
|--------------------|-----|
| Aantal kastdeuren | 1 |
| Aantal sloten | 2 |
| Deuris transparant | Nee |

Spanning

| | |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 230 - 400 V |
|-------------------|-------------|