



ZAL64U

**Polyester verdeelkast, gr. 2, Univers N, 1005x1110x315 mm**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

Hoogte	1005 mm
Breedte	1110 mm
Diepte	315 mm
Dikte zijwand	3,5 mm

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP	IP44
Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Type slot	3-puntshendel
Slagvastheid IK	IK10

**Uitrusting**

Aantal velden in de breedte	4
Aantal flensplaatopeningen	4
Aantal rijen	6

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Sokkel
Geschikt voor buitengebruik	Ja

**Materiaal**

Kleur	Lichtgrijs
RAL-kleur	7035
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Materiaal	Met glasvezel versterkt polyester
Afwerking oppervlakte	Mat

**Deksel, deur**

Aantal kastdeuren	2
Aantal sloten	2
Deuris transparant	Nee

**Spanning**

Nominale spanning	230 - 400 V
-------------------	-------------