



10299004

Opbouwafdekraam 1-v, berker Arsys, edelstaal, gelakt

Technische eigenschappen

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modulen | 1 |
|----------------|---|

Afmetingen

| | |
|--------------|----------|
| Hoogte | 85 mm |
| Breedte | 85 mm |
| Diepte | 35 mm |
| Inbouwdiepte | 33,50 mm |

Samenstelling

| | |
|-----------------|----|
| Met kabelinvoer | Ja |
|-----------------|----|

Installatie, montage

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Montage/aansluitpositie | Horizontaal, Verticaal |
| Gemonteerd op | Oppervlaktemontage |

Materiaal

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Materiaal | Duroplast, RVS |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld, Gelakt |
| Kleur | RVS |
| RAL-code | 9022 |
| Afwerking oppervlakte | Mat |

Toebehoren

| | |
|---------------|-----|
| Met afdekraam | Nee |
|---------------|-----|

Veiligheid

| | |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP20 |
|----------------------|------|