



10306084

## Opbouwbehuizing 2-v, berker Q.1 alulook

### Technische eigenschappen

#### Capaciteit

Aantal modulen	2
----------------	---

#### Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	155 mm
Diepte	35 mm
Inbouwdiepte	33,50 mm

#### Samenstelling

Met kabelinvoer	Ja
-----------------	----

#### Installatie, montage

Montage/aansluitpositie	Horizontaal, Verticaal
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

#### Materiaal

Materiaal	Duroplast
Oppervlakte behandeling	Gelakt
Kleur	Aluminium
RAL-code	9006
Afwerking oppervlakte	Softfinish

#### Toebehoren

Met afdekraam	Nee
---------------	-----

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Gerelateerde Series	Serie berker Q.1