



10309011

## Opbouwafdekraam 2-v, berker Arsys, lichtbrons, gelakt

### Technische eigenschappen

#### Capaciteit

Aantal modulen	2
----------------	---

#### Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	155 mm
Diepte	35 mm
Inbouwdiepte	33,50 mm

#### Samenstelling

Met kabelinvoer	Ja
-----------------	----

#### Installatie, montage

Montage/aansluitpositie	Horizontaal, Verticaal
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

#### Materiaal

Materiaal	Duroplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld, Gelakt
Kleur	Lichtbrons
RAL-code	3012
Afwerking oppervlakte	Mat

#### Toebehoren

Met afdekraam	Nee
---------------	-----

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

#### Teksten

Montagewijze	Voor horizontale en verticale montage
--------------	---------------------------------------