



Opbouwafdekraam 3-v, berker Arsys, edelstaal, gelakt

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules	3
----------------	---

Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	225 mm
Diepte	35 mm
Inbouwdiepte	33,50 mm

Samenstelling

Met kabelinvoer	Ja
-----------------	----

Installatie, montage

Montage/aansluitpositie	Horizontaal, Verticaal
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

Materiaal

Materiaal	Duroplast, RVS
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld, Gelakt
Kleur	RVS
RAL-code	9022
Afwerking oppervlakte	Mat

Toebehoren

Met afdekraam	Nee
---------------	-----

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Teksten

Montagewijze	Voor horizontale en verticale montage
--------------	---------------------------------------

10319004