



10319011

### Opbouwafdekraam 3-v, berker Arsys, lichtbrons, gelakt

#### Technische eigenschappen

##### Capaciteit

Aantal modulen	3
----------------	---

##### Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	225 mm
Diepte	35 mm
Inbouwdiepte	33,50 mm

##### Samenstelling

Met kabelinvoer	Ja
-----------------	----

##### Installatie, montage

Montage/aansluitpositie	Horizontaal, Verticaal
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

##### Materiaal

Materiaal	Duroplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld, Gelakt
Kleur	Lichtbrons
RAL-code	3012
Afwerking oppervlakte	Mat

##### Toebehoren

Met afdekraam	Nee
---------------	-----

##### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

##### Teksten

Montagewijze	Voor horizontale en verticale montage
--------------	---------------------------------------