



10418989

## Opbouwbehuizing 1-v, berker S.1/berker R.3, polarwit, glz.

### Technische eigenschappen

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modulen | 0 |
|----------------|---|

#### Afmetingen

|              |       |
|--------------|-------|
| Hoogte       | 83 mm |
| Breedte      | 83 mm |
| Diepte       | 42 mm |
| Inbouwdiepte | 37 mm |

#### Samenstelling

|                 |    |
|-----------------|----|
| Met kabelinvoer | Ja |
|-----------------|----|

#### Installatie, montage

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Montage/aansluitpositie | Horizontaal, Verticaal |
| Gemonteerd op           | Oppervlaktemontage     |

#### Materiaal

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Materiaal               | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |
| Kleur                   | Polarwit    |
| RAL-code                | 9010        |
| Afwerking oppervlakte   | Glanzend    |

#### Toebehoren

|               |     |
|---------------|-----|
| Met afdekraam | Nee |
|---------------|-----|

#### Veiligheid

|                      |      |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP20 |
| Slagvastheid         | Nee  |

#### Teksten

|                     |   |
|---------------------|---|
| Montagewijze        | Geschikt voor montage op brandbare ondergrond,<br>Voor horizontale en verticale montage |
| Gerelateerde Series | Serie berker S.1  |