

10419939

**Opbouwbehuizing 1-v, berker S.1, alulook**

**Technische eigenschappen**

**Capaciteit**

Aantal modulen 0

**Afmetingen**

Hoogte 83 mm

Breedte 83 mm

Diepte 42 mm

Inbouwdiepte 37 mm

**Samenstelling**

Met kabelinvoer Ja

**Installatie, montage**

Montage/aansluitpositie Horizontaal, Verticaal

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

**Materiaal**

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Gelakt

Kleur Aluminium

RAL-code 9006

Afwerking oppervlakte Mat

**Toebehoren**

Met afdekraam Nee

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP IP20

**Teksten**

Montagewijze Geschikt voor montage op brandbare ondergrond,  
Voor horizontale en verticale montage

Gerelateerde Series Serie berker S.1