



10429909

Opbouwbehuizing 2-v, berker S.1, polarwit, mat

Technische eigenschappen

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modules | 2 |
|----------------|---|

Afmetingen

| | |
|--------------|--------|
| Hoogte | 83 mm |
| Breedte | 154 mm |
| Diepte | 42 mm |
| Inbouwdiepte | 37 mm |

Samenstelling

| | |
|-----------------|----|
| Met kabelinvoer | Ja |
|-----------------|----|

Installatie, montage

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Montage/aansluitpositie | Horizontaal, Verticaal |
| Gemonteerd op | Oppervlaktemontage |

Materiaal

| | |
|-------------------------|-------------|
| Materiaal | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |
| Kleur | Polarwit |
| RAL-code | 9010 |
| Afwerking oppervlakte | Mat |

Toebehoren

| | |
|---------------|-----|
| Met afdekraam | Nee |
|---------------|-----|

Veiligheid

| | |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP20 |
| Slagvastheid | Nee |

Teksten

| | |
|---------------------|---|
| Montagewijze | Geschikt voor montage op brandbare ondergrond, Voor horizontale en verticale montage |
| Gerelateerde Series | Serie berker Q.3, Serie berker S.1 |