



10437004

**Opbouwbehuizing 3-v vert. berker K.5, edelstaal, gelakt**

**Technische eigenschappen**

**Capaciteit**

Aantal modules	3
----------------	---

**Afmetingen**

Hoogte	88,50 mm
Breedte	224 mm
Diepte	41,50 mm
Inbouwdiepte	36 mm

**Samenstelling**

Met kabelinvoer	Ja
-----------------	----

**Installatie, montage**

Montage/aansluitpositie	Verticaal
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

**Materiaal**

Materiaal	RVS, Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld, Gelakt
Kleur	RVS
RAL-code	9022
Afwerking oppervlakte	Mat

**Toebehoren**

Met afdekraam	Nee
---------------	-----

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

**Teksten**

Montagewijze	Geschikt voor montage op brandbare ondergrond, Voor verticale montage
Gerelateerde Series	Serie berker K.5