



10439909

### Opbouwbehuizing 3-v, berker S.1, polarwit, mat

#### Technische eigenschappen

##### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 3 |
|----------------|---|

##### Afmetingen

|              |        |
|--------------|--------|
| Hoogte       | 83 mm  |
| Breedte      | 225 mm |
| Diepte       | 42 mm  |
| Inbouwdiepte | 37 mm  |

##### Samenstelling

|                 |    |
|-----------------|----|
| Met kabelinvoer | Ja |
|-----------------|----|

##### Installatie, montage

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Montage/aansluitpositie | Horizontaal, Verticaal |
| Gemonteerd op           | Oppervlaktemontage     |

##### Materiaal

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Materiaal               | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |
| Kleur                   | Polarwit    |
| RAL-code                | 9010        |
| Afwerking oppervlakte   | Mat         |

##### Toebehoren

|               |     |
|---------------|-----|
| Met afdekraam | Nee |
|---------------|-----|

##### Veiligheid

|  |      |
|--|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Slagvastheid                               | Nee  |

##### Teksten

|                     |   |
|---------------------|---|
| Montagewijze        | Geschikt voor montage op brandbare ondergrond,<br>Voor horizontale en verticale montage |
| Gerelateerde Series | Serie berker Q.3, Serie berker S.1  |