



10537003

Opbouwbehuizing 3-v hor. berker K.5, alulook, gelakt

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modulen	3
----------------	---

Afmetingen

Hoogte	82 mm
Breedte	230,50 mm
Diepte	41,50 mm
Inbouwdiepte	36 mm

Samenstelling

Met kabelinvoer	Ja
-----------------	----

Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

Materiaal

Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld, Gelakt
Kleur	Aluminium
RAL-code	9006
Afwerking oppervlakte	Mat

Toebehoren

Met afdekraam	Nee
---------------	-----

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Teksten

Montagewijze	Geschikt voor montage op brandbare ondergrond, Voor horizontale montage
Gerelateerde Series	Serie berker K.5