



10537004

### Opbouwbehuizing 3-v hor. berker K.5, edelstaal, gelakt

#### Technische eigenschappen

##### Capaciteit

Aantal modules	3
----------------	---

##### Afmetingen

Hoogte	82 mm
Breedte	230,50 mm
Diepte	41,50 mm
Inbouwdiepte	36 mm

##### Samenstelling

Met kabelinvoer	Ja
-----------------	----

##### Installatie, montage

Montage/aansluitpositie	Horizontaal
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

##### Materiaal

Materiaal	RVS, Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld, Gelakt
Kleur	RVS
RAL-code	9022
Afwerking oppervlakte	Mat

##### Toebehoren

Met afdekraam	Nee
---------------	-----

##### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

##### Teksten

Montagewijze	Geschikt voor montage op brandbare ondergrond, Voor horizontale montage
Gerelateerde Series	Serie berker K.5